

Garant

Okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem i prstenom za noge, visoka

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965042
GTIN	4045197702166
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomske okretne radne stolice sa **Synchron tehnologijom**.

Mekana mrežasta **tkanina** sjedala i naslona **udobna** je i **prozračna**. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

Sjedalo (Širina×Dubina): 470×450 mm.

Visina naslona za leđa: 600 mm.

Raspon podešavanja naslona: 60 mm.

Podešavanje dubine sjedala: 40 mm

.Nosivost: 120 kg.

Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

Standard:

DIN 68877

Napomena:

Zatvarači s čičkom oštećuju mrežasti materijal. Molimo, prekriti zatvarače s čičkom.

Tehnički opis

Potpora za lordozu	da
Standard	DIN 68877
Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Materijal sjedala	Mesh-materijal
Visina naslona	600 mm
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Boja materijala sjedala	crna
Nosivost	120 kg
Sinkronizirana mehanika	da
Raspon podešavanja naslona	60 mm
Širina sjedala	470 mm
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Dubina sjedala	450 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Podešavanje sa stalim kontaktom	da
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	640 - 890 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	962518
Par višenamjenskih naslona za ruke za GARANT okretnu radnu stolicu Tip	965047