

Garant**Radna stolica, presvlaka od tkanine, s kotačićima, niska****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965060
GTIN	4045197702425
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Udobna rotirajuća hoklica od mekane mrežaste **presvlake od tkanine**, udobna i prozračna. Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosnih plinskih tlačnih opruga s **prstenastim okidačem**. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

Površina za sjedenje Ø 350 mm.

Nosivost: 120 kg.

Zakočeni dvostruki kotačići s mekanom PU radnom površinom.

Standard:

DIN 68877

Napomena:

Zatvarači s čičkom oštećuju mrežasti materijal. Molimo, prekriti zatvarače s čičkom.

Tehnički opis

Materijal sjedala	Mesh-materijal
Sjedalo Ø	350 mm

Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Standard	DIN 68877
Boja materijala sjedala	crna
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Nosivost	120 kg
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Vrsta podešavanja po visini	Aktiviranje prstena
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	470 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

Pribor

Zamjenski kotačići(1 set = 5 komada)	962517
--------------------------------------	--------