

Garant**Radni stolac, integralna pjena, s klizačem i prstenom za noge, visoka****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965072
GTIN	4045197702470
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Mekano sjedalo s protukliznom površinom. Ergonomski naslon visine 120 mm podupire pravilan sjedeći položaj.

Križno postolje s 5 krakova od aluminija pruža stabilnost u svakom sjedećem i stajećem položaju. Sjedalo s mekanom i udobnom integralnom pjenom.

Nosivost: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Tehnički opis

Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Boja materijala sjedala	crna
Nosivost	120 kg
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal sjedala	Integralna pjena
s naslonom	da
Visina naslona	120 mm
Standard	DIN 68877
Podešavanje nagiba sjedala	ne
Vrsta podešavanja po visini	Aktiviranje prstena
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	560 - 810 mm
Vrsta proizvoda	Pomagalo pri stajanju

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	962518
-----------------------------------	--------