

Garant**Okretna radna stolica, integralna pjena, s klizačem i prstenom za noge, visoka****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965032
GTIN	4045197702135
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomske okretno radne stolice sa **Synchron tehnologijom**.

Mekana **integralna pjena** na sjedalu i naslonu lako se održava i pere, **otporna je** i postojana na djelovanje blagih kiselina i lužina te mehaničke sile. Aluminijsko križno postolje s pet krakova. Sjedalo (Širina×Dubina): 470×450 mm.
Visina naslona: 600 mm.
Raspon podešavanja naslona: 60 mm.
Podešavanje dubine sjedala: 40 mm.
Nosivost 120 kg.

Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **Ergonomski funkcionalan dizajn.**
- **Potporna za lordozu.**
- **Sinkrona tehnika.**
- **Slobodan prostor za rukave zahvaljujući visokim i uskim naslonima za leđa.**
- **Aluminijsko postolje s pet krakova.**

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Standard	DIN 68877
Materijal naslona	Integralna pjena
Podešavanje nagiba sjedala	da
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Nosivost	120 kg
Materijal sjedala	Integralna pjena
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Potpورا za lordozu (diskovi)	da
Sinkronizirana mehanika	da
Dubina sjedala	450 mm
Visina naslona	600 mm
Podešavanje sa stalim kontaktom	da
Širina sjedala	470 mm
Boja materijala sjedala	crna
kontinuirano podešavanje visine	da
uvjetno otporan na blage kiseline i lužine	da
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	640 - 890 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Par višenamjenskih naslona za ruke za GARANT okretnu radnu stolicu Tip

965047

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)

962518