

**Garant****Okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem, niska****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965041
GTIN	4045197613462
Razred artikla	91Z

**Opis****Izvedba:**

Ergonomske okretno radne stolice sa **Synchron tehnologijom**.

Mekana mrežasta **tkanina** sjedala i naslona **udobna** je i **prozračna**. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

Sjedalo (Širina×Dubina): 470×450 mm.

Visina naslona za leđa: 600 mm.

Raspon podešavanja naslona: 60 mm.

Podešavanje dubine sjedala: 40 mm.

Nosivost: 120 kg.

Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

- **Ergonomski funkcionalan dizajn.**
- **Potporna za lordozu.**
- **Sinkrona tehnika.**
- **Slobodan prostor za rukave zahvaljujući visokim i uskim naslonima za leđa.**
- **Aluminijsko postolje s pet krakova.**

**Standard:**

**DIN 68877**

**Napomena:**

Zatvarači s čičkom oštećuju mrežasti materijal. Molimo, prekriti zatvarače s čičkom.

## Tehnički opis

Materijal sjedala	Mesh-materijal
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam
Dubina sjedala	450 mm
Raspon podešavanja naslona	60 mm
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Sinkronizirana mehanika	da
Potpورا za lordozu	da
Boja materijala sjedala	crna
Širina sjedala	470 mm
Nosivost	120 kg
Standard	DIN 68877
Visina naslona	600 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Podešavanje sa stalim kontaktom	da
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	490 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

## Pribor

965047

Par višenamjenskih naslona za ruke za GARANT okretnu radnu stolicu Tip

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)

962518