

Garant**Okretna radna stolica, integralna pjena, s klizačem, niska****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965031
GTIN	4045197702128
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomske okretno radne stolice sa **Synchron tehnologijom**.

Mekana **integralna pjena** na sjedalu i naslonu lako se održava i pere, **otporna je** i postojana na djelovanje blagih kiselina i lužina te mehaničke sile. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

Sjedalo (širina x dubina): 470 x 450 mm.

Visina naslona: 600 mm.

Raspon podešavanja naslona: 60 mm.

Podešavanje dubine sjedala: 40 mm.

Nosivost: 120 kg.

Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **Ergonomski funkcionalan dizajn.**
- **Potporna za lordozu.**
- **Sinkrona tehnika.**
- **Slobodan prostor za rukave zahvaljujući visokim i uskim naslonima za leđa.**
- **Aluminijsko postolje s pet krakova.**

Standard:**DIN 68877**

Tehnički opis

Nosivost	120 kg
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam
Standard	DIN 68877
Potporna za lordozu (diskovi)	da
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Podešavanje nagiba sjedala	da
uvjetno otporan na blage kiseline i lužine	da
Materijal sjedala	Integralna pjena
Podešavanje sa stalim kontaktom	da
Sinkronizirana mehanika	da
Visina naslona	600 mm
kontinuirano podešavanje visine	da
Boja materijala sjedala	crna
Materijal naslona	Integralna pjena
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Dubina sjedala	450 mm
Širina sjedala	470 mm
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	490 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)

962518

Par višenamjenskih naslona za ruke za GARANT okretnu radnu stolicu Tip

965047