

Garant**Okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s kotačićima, niska****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965040
GTIN	4045197702142
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomske okretno radne stolice sa **Synchron tehnologijom**.

Mekana mrežasta **tkanina** sjedala i naslona **udobna** je i **prozračna**. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

(Širina×Dubina): 470×450 mm.

Visina naslona za leđa: 600 mm.

Raspon podešavanja naslona: 60 mm.

Podešavanje dubine sjedala: 40 mm.

Nosivost: 120 kg.

Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

Zakočeni dvostruki kotačići s mekanom PU radnom površinom.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **Ergonomski funkcionalan dizajn.**
- **Potporna za lordozu.**
- **Sinkrona tehnika.**
- **Slobodan prostor za rukave zahvaljujući visokim i uskim naslonima za leđa.**
- **Aluminijsko postolje s pet krakova.**
- **Sjedalo i naslon od mekanog mrežastog materijala.**
- **Udobno i prozračno.**

Standard:**DIN 68877****Napomena:**

Zatvarači s čičkom oštećuju mrežasti materijal. Molimo, prekriti zatvarače s čičkom.

Tehnički opis

Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Raspon podešavanja naslona	60 mm
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Boja materijala sjedala	crna
Materijal sjedala	Mesh-materijal
Sinkronizirana mehanika	da
Potpورا za lordozu	da
Nosivost	120 kg
Visina naslona	600 mm
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Standard	DIN 68877
Širina sjedala	470 mm
Dubina sjedala	450 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Podešavanje sa stalim kontaktom	da
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	480 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Par višenamjenskih naslona za ruke za GARANT okretnu radnu stolicu Tip

965047

Zamjenski kotačići(1 set = 5 komada)

962517