

**Garant****Radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem i prstenom za noge, visoka****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965062
GTIN	4045197702449
Razred artikla	91Z

**Opis****Izvedba:**

Udobna rotirajuća hoklica od mekane mrežaste **presvlake od tkanine**, udobna i prozračna. Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosnih plinskih tlačnih opruga s **prstenastim okidačem**. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

Površina za sjedenje-Ø 350 mm.

Nosivost: 120 kg.

**Standard:**

**DIN 68877**

**Napomena:**

Zatvarači s čičkom oštećuju mrežasti materijal. Molimo, prekriti zatvarače s čičkom.

**Tehnički opis**

Materijal sjedala	Mesh-materijal
Boja materijala sjedala	crna
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Izvedba postolja	5-kračno podnožje

Nosivost	120 kg
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Sjedalo Ø	350 mm
Standard	DIN 68877
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Vrsta podešavanja po visini	Aktiviranje prstena
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	580 - 850 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

## Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	962518
-----------------------------------	--------