

Garant**Radni stolac, integralna pjena, s kotačićima, niska****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965070
GTIN	4045197702456
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Mekano sjedalo s protukliznom površinom. Ergonomski naslon visine 120 mm podupire pravilan sjedeći položaj.

Križno postolje s 5 krakova od aluminija pruža stabilnost u svakom sjedećem i stajećem položaju. Sjedalo s mekanom i udobnom integralnom pjenom.

Nosivost: 120 kg.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

s naslonom	da
Boja materijala sjedala	crna
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba kotačića	dvostruki valjci s kočnicama

Standard	DIN 68877
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Nosivost	120 kg
Visina naslona	120 mm
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Materijal sjedala	Integralna pjena
Podešavanje nagiba sjedala	ne
Vrsta podešavanja po visini	Aktiviranje prstena
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	470 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Pomagalo pri stajanju

Pribor

Zamjenski kotačići(1 set = 5 komada)	962517
--------------------------------------	--------