

Garant**Radni stolac, integralna pjena, s klizačem, niska****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 965071 |
| GTIN | 4045197702463 |
| Razred artikla | 91Z |

Opis**Izvedba:**

Mekano sjedalo s protukliznom površinom. Ergonomski naslon visine 120 mm podupire pravilan sjedeći položaj.

Križno postolje s 5 krakova od aluminija pruža stabilnost u svakom sjedećem i stajećem položaju. Sjedalo s mekanom i udobnom integralnom pjenom.

Nosivost: 120 kg.

Standard:**DIN 68877****Tehnički opis**

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Visina naslona | 120 mm |
| Izvedba križnog postolja | Klizni mehanizam |
| Materijal sjedala | Integralna pjena |
| Materijal križnog postolja s naslonom | Aluminij matiran prevučen prahom |
| | da |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Standard | DIN 68877 |
| Boja materijala sjedala | crna |
| Izvedba postolja | 5-kračno podnožje |
| Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga |
| Nosivost | 120 kg |
| Podešavanje nagiba sjedala | ne |
| Vrsta podešavanja po visini | Aktiviranje prstena |
| Nosivost stolice | 120 kg |
| Područje podešavanja visine | 450 - 610 mm |
| Vrsta proizvoda | Pomagalo pri stajanju |

Pribor

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Klizno podnožje(1 set = 5 komada) | 962518 |
|-----------------------------------|--------|