

Garant**NC zabašivač HSS-E 90° N, bez prevlake, Ø DC h6: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	112000 8
GTIN	4045197001061
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

≥ Ø 6 mm sa **steznom površinom prema DIN 1835-B.**

Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabašivanje i veliku preciznost centrirnog bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvaran Ø svrdla (ne općenito za vanjski Ø svrdla).

Tehnički opis

Tolerancija drške	h6
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,05 mm/okr
Nazivni Ø D _c	8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	25 mm
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	79 mm
Drška	DIN 1835 B s h6
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h6

Kut vrha	90 stupanj
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		