


**Spiralno svrdlo HSS br. 114000 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Broj oštrica Z: 2

Područje svrdla: 1 - 13 mm

Broj svrdla: 25

Povećanje promjera svrdla: 0,5 mm

**Tehnički opis**

Područje svrdla	1 - 13 mm
Broj svrdla	25
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

## Pribor

Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5

Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiralno svrdlo HSS valjano N Ø DC h8 7 mm	114000 7