

Garant**RC.X 1204, Vrsta: HU7310-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 260650 HU7310-1 |
| GTIN | 4062406058616 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

RC.X 1204 HU7310-1 Lomač odvojenih čestica: AM

Tolerancija: G

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 350 - 600 m/min**Tehnički opis**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Glavna primjena | N |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 2 mm |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Lomač odvojenih čestica | AM |
| Rezni materijal | HM |
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 350 - 600 m/min |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta | HU7310-1 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | RCGX 1204 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | G |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |