

Garant**RC.T 0803, Vrsta: HU7310-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Razred artikla	21G

Opis

RC.T 0803 HU7310-1 Lomač odvojenih čestica: AM

Tolerancija: G

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 350 - 600 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	AM
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Vrsta	HU7310-1
Glavna primjena	N
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCGT 0803
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje