

**Radna jakna Highline, sivo / crna, konfekcijska veličina DE: 94****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091312 94
GTIN	4030913068138
Razred artikla	06I

**Opis****Izvedba:**

Nova i moderna kolekcija **Highline** od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje te je otporna na skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otpornog platna. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podesiva vezica.

**Radna jakna** s naborom na leđima i gumiranim strukom za optimalnu udobnost pri nošenju.

- **Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.**
- **Prekriveni čeonu patentni zatvarač.**
- **Džep za mobitel na lijevom rukavu.**
- **Dva našivena bočna džepa.**
- **Podesivi rub rukava sa zatvaračem od čička.**

**Funkcija:**

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

**Napomena:**

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Više informacija o veličinama i bojama možete pronaći unutar QR-koda.**

**Jakna** u kombinaciji **zrnato plava / tamno modra** pod br. 091311.

Pranje: 60 °C šareno rublje

## Tehnički opis

Zatvarači na jaknama	Patentni zatvarač
sakriveni zatvarač	da
Broj bočnih džepova	2
Bočni džepovi	postavljeno
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom	2
Manšete rukava	Podesivi renderi sa zatvaračem od čička.
Konfekcijska veličina DE	94
Smještanje torbice za mobitel	na lijevom rukavu
Uzdužni nabori na leđima	da
Završetak vijenca	Gumirani struk
Veličina FR	40L
Veličina IT	40L
Serija	Highline
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	40L
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65% poliester
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Standardna odjeća	UV standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	vruće, do najviše 200 °C

Boja	sivo / crna
Vrsta proizvoda	Radna jakna