

Garant**CCGT 030102, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Razred artikla	211

Opis

CCGT 030102 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
Lomač odvojenih čestica: VF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,2 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7125-1
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Dubina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Glavna primjena	M
Rezni materijal	HM

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030102
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje