

**Garant****CCGT 030101, Vrsta: HB7025-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Razred artikla	211

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,1 mm
Rezni materijal	HM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	HB7025-1
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,03 - 0,1 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	SF
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030101

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje