

Garant**CCGT 030101, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Razred artikla	211

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VF
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7125-1
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Kutni radijus	0,1 mm
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030101

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje