

Garant**CCGT 030101, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Razred artikla	211

Tehnički opis

Vrsta	HU7315-1
Lomač odvojenih čestica	AF
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Glavna primjena	N
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Kutni radijus	0,1 mm
Prevlaka	bez prevlake

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030101
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje