

Garant**CCGT 030102, Vrsta: HB7025-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Razred artikla	211

Opis

CCGT 030102 HB7025-1 Vrsta: HB7025-1
Lomač odvojenih čestica: SF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,2 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Dubina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	SF
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7025-1
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030102
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje