


HOLEX**Spiralno svrdlo HSS br. 114000 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-13KB****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338. **Dodatno s međueličinama** za bušenje osnovnih rupa kod urezivanja navoja 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Tehnički opis

Područje svrdla	1 - 13 mm
Broj svrdla	29
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Drška	Cilindrična drška
Ø osnovne rupe	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8

Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Pribor

Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5

Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5