


Garant**CNMA 120412, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Razred artikla	21G

Opis

CNMA 120412 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mmPosmak f : 0,3 - 0,7 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Glavna primjena	K

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Vrsta	HB7210-1
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMA 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje