

**Garant****CNMG 120404, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120404 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1  
Lomač odvojenih čestica: GM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7210-1
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	K

Lomač odvojenih čestica	GM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Posmak $f$	0,3 - 0,7 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje