


Garant**CNMA 120408, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Razred artikla	21G

Opis

CNMA 120408 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mmPosmak f : 0,3 - 0,7 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	K

Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Vrsta	HB7210-1
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMA 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje