


Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GG
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,32 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Lomač odvojenih čestica	GG
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Glavna primjena	K
Posmak f	0,32 - 0,8 mm/okr

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7210-1
Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje