

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250324 HB7210-1
GTIN	4062406058951
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GG
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,32 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,32 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	K
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7210-1

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	GG
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje