


Garant**CNMG 160612, Vrsta: HB7210-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GG
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,32 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	GG
Posmak f	0,32 - 0,8 mm/okr
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Vrsta	HB7210-1

Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje