

**Garant****CNMG 160616, Vrsta: HB7210-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 160616 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1  
Lomač odvojenih čestica: GG  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 450 m/min

### Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GG
Glavna primjena	K
Kutni radijus	1,6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7210-1
Dubina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Posmak f	0,32 - 0,8 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje