

**Garant****CNMG 120416, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250328 HB7210-1
GTIN	4062406058968
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120416 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1  
Lomač odvojenih čestica: GG  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,32 - 0,8 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GG
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Vrsta	HB7210-1
Kutni radijus	1,6 mm

Glavna primjena	K
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje