


Garant
SNMA 120408, Vrsta: HB7210-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Razred artikla	21G

Opis

SNMA 120408 HB7210-1 Kutni radijus: 0,8 mm
 Vrsta: HB7210-1
 Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
 Posmak f : 0,3 - 0,7 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Vrsta	HB7210-1
Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje