


Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7210-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7210-1 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Glavna primjena	K
Lomač odvojenih čestica	GM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr

Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7210-1
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje