


**Garant****SNMG 150612, Vrsta: HB7210-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 150612 HB7210-1 Kutni radijus: 1,2 mm  
Vrsta: HB7210-1  
Lomač odvojenih čestica: GG  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 450 m/min

## Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Dubina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7210-1
Fina/gruba obrada	Grubo rezanje

Posmak f	0,32 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	K
Lomač odvojenih čestica	GG
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje