


**Garant****SNMA 120412, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251228 HB7210-1
GTIN	4062406059071
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMA 120412 HB7210-1 Kutni radijus: 1,2 mm  
Vrsta: HB7210-1  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	K
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7210-1

Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMA 120412
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje