

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7210-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080408 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1

Lomač odvojenih čestica: GM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mmPosmak f : 0,3 - 0,7 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7210-1
Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Glavna primjena	K
Lomač odvojenih čestica	GM
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje