

Garant**WNMG 080404, Vrsta: HB7210-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1

Lomač odvojenih čestica: GM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mmPosmak f : 0,3 - 0,7 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GM
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7210-1
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Glavna primjena	K
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje