

Garant**TNMG 160408, Vrsta: HB7210-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Vrsta	HB7210-1
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	GM
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Glavna primjena	K
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje