


Garant**SNMG 120412, Vrsta: HB7210-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120412 HB7210-1 Kutni radijus: 1,2 mm
Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posmak f : 0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	GM

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Vrsta	HB7210-1
Glavna primjena	K
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje