

Garant**WNMA 080412, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Razred artikla	21G

Opis

WNMA 080412 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,4 - 6,5 mmPosmak f : 0,3 - 0,7 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min**Tehnički opis**

Vrsta	HB7210-1
Dubina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Posmak f	0,3 - 0,7 mm/okr
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMA 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje