


**Garant****CC.T 09T304, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 09T304 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1  
Lomač odvojenih čestica: GM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak f: 0,1 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	K
Vrsta	HB7210-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	GM

Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje