

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7210-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GM
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje