

Garant**DC.T 070204, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	K
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	GM

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	HB7210-1
Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje