


**Garant****SC.T 120408, Vrsta: HB7210-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 120408 HB7210-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7210-1

Lomač odvojenih čestica: GM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/okr

## Tehnički opis

Posmak $f$	0,1 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	K
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	GM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	HB7210-1
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje