

**PU pleteno crijevo, plavo, Duljina 25 m, Unutarnji Ø crijeva (nazivna širina): 11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080221 11
GTIN	7391390094667
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Jako lagano, fleksibilno PU-crijevo otporno na trošenje. Izvanredni otpor na ulje, sredstva za otapanje i nevodene otopine. Radni tlak 16 bari.

Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje –15 °C do 60 °C.

Tehnički opis

maksimalan radni tlak	16 bar
Duljina crijeva	25 m
Materijal	PU pleteno crijevo
Unutarnji Ø crijeva (nazivna širina)	11 mm
Vanjski Ø crijeva	16 mm
Boja	plava
Atribut imena proizvoda	Duljina 25 m
Vrsta proizvoda	Crijevo

Pribor

Sigurnosna spojkaStream-Line crijevni priključak unutarnji
Ø (nazivna širina) 11 mm

080297 11