

Garant**Držac za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 12/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Veličina drške	12 mm
Veličina pločice	6 mm
ISO kod držača	SRDCN 1212F06
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	12,4 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 15
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	9 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 15	269028 15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500