

**Garant****Držać za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 16/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	11 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	12,4 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 15
ISO kod držača	SRDCN 1616H06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Veličina pločice	6 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 15	269028 15
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500