

**CNMG 120404 Wiper, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: WP
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 105 - 435 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Vrsta	CA025P
Glavna primjena	P

Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 435 m/min
Lomač odvojenih čestica	WP
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje