

Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/06mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	6 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	13 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	12,4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 15
ISO kod držača	SRDCN 2020K06
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 15	269028 15
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500