

**CNMG 120404, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120404 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: PQ

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 105 - 435 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	CA025P
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	PQ
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	105 - 435 m/min
Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje