

**CNMG 120404, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120404 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: PS  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Vrsta	CA025P
Dubina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	PS
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje