

**CNMG 120408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250104 CA025P |
| GTIN | 4960664857197 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CNMG 120408 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: PQ

Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mmPosmak f : 0,13 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 105 - 435 m/min**Tehnički opis**

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Posmak f | 0,13 - 0,4 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 105 - 435 m/min |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Glavna primjena | P |
| Vrsta | CA025P |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Lomač odvojenih čestica | PQ |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Prevlaka | CVD |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |